

HOLEX**Drieklauw gietijzer cilindrische centreeropname, DIN 702-4, Buiten-Ø A: 315mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	312906 315
GTIN	4062406154554
Artikelklasse	32W

Omschrijving**Uitvoering:**

- Met de hand bediende klauwplaat met spiraalring, centrisch spannend.
- Lichaam van gietijzer of staal.
- Vlakke spiraalring matrijsgesmeed, gebalanceerd en gehard.
- Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.
- Hoge rondloopnauwkeurigheid, nauwkeuriger dan volgens DIN 6386.

Toepassing:

Voor machinespindels met cilindrische centreeropname of voor opname door middel van flens. De houder wordt vanaf de achterkant met schroeven bevestigd. Ruwe flenzen moeten altijd eerst op de machine en dan op de klauwplaat worden pasgemaakt.

Norm:**DIN 702-4.****Levering:**

Inclusief: 1 set = 3 geharde boorbekken, naar buiten getrapd.

1 set = 3 geharde draaibekken, naar binnen getrapd.

1 spansleutel en al naar gelang klauwplaat bijbehorende bevestigingsschroeven of -bouten.

Accessoires:

Reserve- en extra bekken nr. 312971 – 312986.

Technische beschrijving

Hoogte met bekken H ₂	137 mm
Maximaal toerental	2000 min ⁻¹
Centreer-Ø B	260 mm
Gewicht	50 kg
Centreerdiepte C	5 mm
Doorlaat E	103 mm
Hoogte zonder bekken H ₁	94 mm
Buiten-Ø A	315 mm
Norm	DIN 702-4
Materiaal	Gietijzer
Kleurcode voor accessoires	HOLEX spiraalklauwplaat en bekken
Producttype	Vlakke-spiraalhouder

Accessoires

Werkstukaanslag Hoogte h 15 mm	313033 15
Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 315	312971 315
Boorbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaatype 315	312986 315
Werkstukaanslag, basismodule Hoogte h 15 mm	313036 15
Basisbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaatype 315	312976 315
Opzetbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 315	312981 315