

**HOLEX****Drieklaww staal korte conusopname, DIN 702-3, Buiten-Ø A / conus: 200/5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	312931 200/5
GTIN	4062406154806
Artikelklasse	32W

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Met de hand bediende klauwplaat met spiraalring, centrisch spannend.
- Lichaam van gietijzer of staal.
- Vlakke spiraalring matrijsgesmeed, gebalanceerd en gehard.
- Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.
- Hoge rondloopnauwkeurigheid.

**Toepassing:**

De klauwplaat wordt altijd zonder tussenflens direct op de spindelkop opgenomen.  
voor spindelkoppen DIN 55027 met **tapeinden en borgmoeren**.

**Norm:**

**DIN 702-3.**

**Levering:**

Inclusief: 1 set = 3 geharde boorbekken, naar buiten getrap.

1 set = 3 geharde draaibekken, naar binnen getrap.

1 spansleutel en al naar gelang klauwplaat bijbehorende bevestigingsschroeven of -bouten.

**Accessoires:**

**Reserve- en extra bekken** nr. 312971 – 312986.

**Technische beschrijving**

Hoogte zonder bekken H <sub>1</sub>	78 mm
Maximaal toerental	4000 min <sup>-1</sup>
Hoogte met bekken H <sub>2</sub>	107 mm
Doorlaat E	55 mm
Conusgrootte	5
Buiten-Ø A	200 mm
Gewicht	19 kg
Centreer-Ø B	82,5 mm
Norm	DIN 702-3
Kleurcode voor accessoires	HOLEX spiraalklauwplaat en bekken
Producttype	Vlakke-spiraalhouder

---

## Accessoires

Werkstukaanslag Hoogte h 15 mm	313033 15
Werkstukaanslag, basismodule Hoogte h 15 mm	313036 15