

**Accu-haakse slijper GWS, Type: 18-125V-LI****Bestelgegevens**

Bestelnummer	077120 18-125V-LI
GTIN	
Artikelklasse	03C

Omschrijving**Uitvoering:**

Krachtige 18 V haakse slijper met accu, in compacte uitvoering:

- **Zeer lange looptijd dankzij robuuste 4-pol. motor met beveiliging tegen overbelasting, oververhitting en diepe ontlading.**
- **3-Traps toerentalkeuze en individuele gereedschapsinstelling via de Bosch My Tools app mogelijk.**

Levering:

Zonder accu's en zonder lader. Inclusief L-BOXX, torsiebestendige beschermkap, opnameflens, spanmoer, extra handvat, 1/1 L-BOXX-inzet voor apparaat en lader, pensleutel.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders nr. 073854 en nr. 073866.

Technische beschrijving

Accuspanning	18 V
Maximale schijf-Ø	125 mm
Gewicht	2,3 kg
Fabrikantnummer	GWS 18-125 V-LI
Overbelastingsbeveiliging	ja

Kickbackstop	nee
Zachte aanloop	nee
Maximale vibratie volgens EN	6 m/s ²
Maximale doorslijpdiepte	34 mm
Maximaal toerental	10000 min ⁻¹
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Herstartblokkering	ja
Dodemansschakeling	nee
Aantal inbegrepen accu's	0
Accutype	Lithium-ion
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Energievoorziening	Accuvoeding
Producttype	Haakse slijper

Accessoires

Li-ion-accu Accutype, accuspanning B18 V	073853 B18
Acculader Type 1880CV	073866 1880CV
AccustartersetProCore Accutype, accuspanning C18 V	073867 C18
AccustartersetProCore Accutype, accuspanning C18 V	073865 C18
Li-ion-accuProCore Accutype, accuspanning C18 V	073857 C18
Li-ion-accuProCore Accutype, accuspanning C18 V	073856 C18
Li-ion-accu Accutype, accuspanning B18 V	073851 B18
Acculader Type GAL18160C	073866 GAL18160C
Li-ion-accuProCore Accutype, accuspanning C18 V	073858 C18
Li-ion-accu Accutype, accuspanning B18 V	073854 B18
AccustartersetProCore Accutype, accuspanning C18 V	073863 C18