

Garant**Schuurweefselset 50-delig (A), robuust, zeer flexibel, 230×280 mm, Type: 5GRITS****Bestelgegevens**

Bestelnummer	556908 5GRITS
GTIN	4062406154479
Artikelklasse	51E

Omschrijving**Uitvoering:**

Dicht geweven katoenweefsel met gelijkmatig gestrooid, kunstharsgebonden **normaal korund (A)**. Zeer goede korrelhechting, hoge schuurcapaciteit en lange standtijd. Velgrootte 230×280 mm.

Toepassing:

Universeel toepasbaar, voornamelijk voor handmatig schuren (voor rubber schuurblok zie nr. 557600).

Levering:

Resp. 10 vellen met korrel 60, 80, 120, 180, 320.

Technische beschrijving

Slijpmiddel	Normaal korund
Slijpmiddelaanduiding	A
Schuurblad breedte	230 mm
Schuurblad lengte	280 mm

Productnaamattribuut	230×280 mm
Producttype	Schuurlinnen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	beperkt geschikt		
Uni	geschikt		
droog	geschikt		