


Garant
VHM-frees, AlCrN, Ø e8 DC: 20 mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	201303 20
GTIN	4062406155605
Artikelklasse	11X

Omschrijving

Uitvoering:

Afmetingen overeenkomstig **DIN 6527**.

Verbeterde coating voor universele toepassing in staal en gietijzer.

Inwendige koeling: nee

Tolerantie nominale Ø: e8

Aantal tanden Z: 2

Spiraelhoek: 30 graden

Aanzetrichting: horizontaal, schuin en verticaal

Schacht: DIN 6535 HE met h6

Aantal tanden Z: 2

Snijlengte L_c : 26 mm

Totale lengte L: 92 mm

Schacht-Ø D_s : 20 mm

Schachtvorm: HB

Hoekfasebreedte bij 45°: 0,1 mm

Technische beschrijving

Snijlengte L_c	26 mm
Voeding f_z voor kanten in staal < 750 N/mm ²	0,15 mm
Aantal tanden Z	2
Hoekfasebreedte bij 45°	0,1 mm
Tolerantie nominale Ø	e8
Schacht-Ø D_s	20 mm

Spiraalhoek	30 graden
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Totale lengte L	92 mm
Snijkant-Ø D _c	20 mm
Schachtvorm	HB
Voeding f _z voor spiebaanfreesen in staal < 750 N/mm ²	0,1 mm
Schacht	DIN 6535 HE met h6
Hoekfasehoek	45 graden
Coating	AlCrN
Snijmateriaal	VHM
Norm	DIN 6527
Type	N
Ingrijpingsbreedte a _e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte 1×D
Ingrijpingsbreedte a _e bij freesoperatie	0,3×D bij kanten
Inwendige koeling	nee
Producttype	Schachtfrees

Dienstverlening

Schachtaanslijping voor krimphouder met borgfunctie Schacht-Ø gereedschap 20 mm	SZ2025 20
--	-----------