



## Hoge voedingsfrees MFH mini, cilinderschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 20/3Lmm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	221950 20/3L
GTIN	4960664741434
Artikelklasse	250

### Technische beschrijving

Afkoppellengte $L_1$	80 mm
Wisselplaatschroef	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	160 mm
Schacht-Ø $D_s$ h6	20 mm
Aantal snijkanten Z	3
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	1 mm
Snijkant-Ø $D_c$	20 mm
Ø $D_3$	13 mm
geschikte wisselplaat	LOGU 0303..
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen Ø $D_{\text{max}}$	38 mm
Helicoïdaal frezen Ø $D_{\text{min}}$	33 mm
Rampinghoek $\alpha_{\text{max}}$	1,52 graden
Ramplinglengte L voor $\alpha_{\text{max}}$	11,3 mm
Instelhoek $\kappa$	15 graden
Schachtuitvoering	cilinderschacht

Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

---

## Accessoires

Spanschroef	229713
-------------	--------