



Frees voor hoge voedingen MFH mini, Weldonschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 20/3mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	221955 20/3
GTIN	4960664741366
Artikelklasse	250

Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Maximale snijdiepte $a_{p\ max}$	1 mm
Aantal snijkanten Z	3
Snijkant-Ø D_c	20 mm
Schacht-Ø $D_s\ h6$	20 mm
Afkoppellengte L_1	50 mm
Totale lengte L_{totaal}	101 mm
geschikte wisselplaat	LOGU 0303..
Ø D_3	13 mm
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen Ø D_{\max}	38 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{\min}	33 mm
Rampinghoek α_{\max}	1,52 graden
Ramplinglengte L voor α_{\max}	11,3 mm
Instelhoek κ	15 graden
Schachtuitvoering	Weldonschacht

Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229713
-------------	--------