



Hoge voedingsfrees MFH mini, cilinderschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 16/2Lmm



Bestelgegevens

Bestelnummer	221950 16/2L
GTIN	4960664741427
Artikelklasse	250

Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Snijkant-Ø D _c	16 mm
Maximale snijdiepte a _{p max}	1 mm
Aantal snijkanten Z	2
Schacht-Ø D _s h6	16 mm
Afkoppellengte L ₁	50 mm
Ø D ₃	9 mm
Totale lengte L _{totaal}	150 mm
geschikte wisselplaat	LOGU 0303..
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	30 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	25 mm
Rampinghoek α _{max}	2,35 graden
Ramplinglengte L voor α _{max}	7,3 mm
Instelhoek κ	15 graden
Schachtuitvoering	cilinderschacht

Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229713
-------------	--------