



Hoge voedingsfrees MFH mini, cilinderschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 32/5mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	221950 32/5
GTIN	4960664741335
Artikelklasse	250

Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Afkoppellengte L_1	70 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	1 mm
Ø D_3	25 mm
geschikte wisselplaat	LOGU 0303..
Schacht-Ø D_5 h6	32 mm
Totale lengte L_{totaal}	150 mm
Snijkant-Ø D_c	32 mm
Aantal snijkanten Z	5
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen Ø D_{\max}	62 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{\min}	57 mm
Rampinghoek α_{\max}	0,74 graden
Ramplinglengte L voor α_{\max}	23,3 mm
Instelhoek κ	15 graden
Schachtuitvoering	cilinderschacht

Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229713
-------------	--------