

Garant**Dopsleutelassortiment 1/4 inch, Aantal gereedschappen: 28****Bestelgegevens**

Bestelnummer	953624 28
GTIN	4062406155629
Artikelklasse	91A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. **Toplaag antracietgrijs**, onderlaag in **contrastkleur grijs**, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 953624: 1 st.

GARANT ratel nr. 632025 gr. 1/4: 1 st.

GARANT verlengstuk nr. 632429 gr. 100; 150: Resp. 1 st.

GARANT opsteekhandvat nr. 632829 gr. 146: 1 st.

GARANT dwarsgreep nr. 633029 gr. 116: 1 st.

GARANT cardangewricht nr. 633529 gr. 1/4: 1 st.

GARANT set sleutels voor binnenzeskantbouten nr. 627132 gr. 9: 1 st.

GARANT 6-kant dop nr. 631029 gr. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: Resp. 1 st.

Technische beschrijving

Diepte in G	16
Diepte	400 mm
Breedte	150 mm
Aantal gereedschappen	28
Gewicht	1,025 kg

Breedte in G	6
Uitvoering	met dopsleutel
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte	30 mm
Vullingsgraad van een lade in G	6×16
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Producttype	Hardschuiminlay

Accessoires

6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 7 mm	631029 7
Verlengstuk, 1/4 inch Totale lengte 100 mm	632429 100
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 12 mm	631029 12
Set sleutels voor binnenzeskantbouten, met klemkogel,verchromd Aantal sleutels 9	627132 9
Opsteekhandvat, 1/4 inch Totale lengte 146 mm	632829 146
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 10 mm	631029 10
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 6 mm	631029 6
Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 953624	952001 953624
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 3,5 mm	631029 3,5
Verlengstuk, 1/4 inch Totale lengte 150 mm	632429 150
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 4 mm	631029 4
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 11 mm	631029 11
Dwarsgreep, 1/4 inch Totale lengte 116 mm	633029 116
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 9 mm	631029 9
Cardangewricht 1/4 inch Type 1/4	633529 1/4
Ratel omschakelbaar, 1/4 inch met uitwerper Type 1/4	632025 1/4
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 5,5 mm	631029 5,5
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 8 mm	631029 8

6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 4,5 mm	631029 4,5
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 5 mm	631029 5
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 13 mm	631029 13