



## Frees voor hoge voedingen MFH mini, Weldonschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 25/4mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	221955 25/4
GTIN	4960664741380
Artikelklasse	250

### Technische beschrijving

Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	117 mm
Aantal snijkanten Z	4
Ø $D_3$	18 mm
Snijkant-Ø $D_c$	25 mm
Schacht-Ø $D_s$ h6	25 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	1 mm
geschikte wisselplaat	LOGU 0303..
Wisselplaatschroef	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Afkoppellengte $L_1$	60 mm
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen Ø $D_{\text{max}}$	48 mm
Helicoïdaal frezen Ø $D_{\text{min}}$	43 mm
Rampinghoek $\alpha_{\text{max}}$	1,05 graden
Ramplinglengte L voor $\alpha_{\text{max}}$	16,3 mm
Instelhoek $\kappa$	15 graden
Schachtuitvoering	Weldonschacht

Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

---

## Accessoires

Spanschroef	229713
-------------	--------