

**Garant****Dopsleutelassortiment 3/8 inch, Aantal gereedschappen: 13****Bestelgegevens**

Bestelnummer	953690 13
GTIN	4062406155681
Artikelklasse	91A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. **Toplaag antracietgrijs**, onderlaag in **contrastkleur grijs**, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

**Levering:**

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 953690: 1 st.

GARANT ratel nr. 635025 gr. 3/8: 1 st.

GARANT verlengstuk nr. 635429 gr. 125: 1 st.

GARANT cardangewricht nr. 636229 gr. 3/8: 1 st.

GARANT 6-kant dop nr. 637125 gr. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: Resp. 1 st.

**Technische beschrijving**

Gewicht	0,763 kg
Breedte	200 mm
Diepte in G	8

Breedte in G	8
Aantal gereedschappen	13
Diepte	200 mm
Uitvoering	met dopsleutel
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte	30 mm
Vullingsgraad van een lade in G	8x8
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Producttype	Hardschuiminlay

## Accessoires

6-kant dop 3/8 inchSurface Drive Sleutelwijdte 11 mm	637125 11
6-kant dop 3/8 inchSurface Drive Sleutelwijdte 12 mm	637125 12
6-kant dop 3/8 inchSurface Drive Sleutelwijdte 16 mm	637125 16
Ratel omschakelbaar, 3/8 inch met uitwerper Type 3/8	635025 3/8
6-kant dop 3/8 inchSurface Drive Sleutelwijdte 19 mm	637125 19
6-kant dop 3/8 inchSurface Drive Sleutelwijdte 15 mm	637125 15
6-kant dop 3/8 inchSurface Drive Sleutelwijdte 14 mm	637125 14
6-kant dop 3/8 inchSurface Drive Sleutelwijdte 17 mm	637125 17
Verlengstuk, 3/8 inch Totale lengte 125 mm	635429 125
Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 953690	952001 953690
6-kant dop 3/8 inchSurface Drive Sleutelwijdte 18 mm	637125 18
Cardangewricht, 3/8 inch Type 3/8	636229 3/8
6-kant dop 3/8 inchSurface Drive Sleutelwijdte 10 mm	637125 10
6-kant dop 3/8 inchSurface Drive Sleutelwijdte 13 mm	637125 13