

Garant**Dopsleutelassortiment 1/4 en 1/2 inch, Aantal gereedschappen: 37****Bestelgegevens**

Bestelnummer	953828 37
GTIN	4062406155711
Artikelklasse	91A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. **Toplaag antracietgrijs**, onderlaag in **contrastkleur grijs**, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 953828: 1 st.

GARANT 6-kant dop 1/4 inch nr. 631029 gr. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12: Resp. 1 st.

GARANT ratel omschakelbaar 1/4 inch nr. 632025 gr. 1/4: 1 st.

GARANT verlengstuk 1/4 inch nr. 632429 gr. 50; 150: Resp. 1 st.

GARANT dwarsgreep 1/4 inch nr. 633029 gr. 116: 1 st.

GARANT cardangewricht 1/4 inch nr. 633529 gr. 1/4: 1 st.

GARANT ratel omschakelbaar 1/2 inch nr. 640025 gr. 1/2: 1 st.

GARANT Verlengstuk 1/2 inch nr. 641029 gr. 75; 250: Resp. 1 st.

GARANT dwarsgreep 1/2 inch nr. 641329 gr. 295: 1 st.

GARANT cardangewricht 1/2 inch nr. 641629 gr. 1/2: 1 st.

GARANT 12-kant dop 1/2 inch nr. 642129 gr. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27: Resp. 1 st.

GARANT bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch nr. 643229 gr. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: Resp. 1 st.

Technische beschrijving

Diepte in G	20
-------------	----

Gewicht	3,513 kg
Breedte	250 mm
Breedte in G	10
Diepte	500 mm
Aantal gereedschappen	37
Uitvoering	met dopsleutel
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte	30 mm
Vullingsgraad van een lade in G	10×20
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Producttype	Hardschuiminlay

Accessoires

Dwarsgreep, 1/4 inch Totale lengte 116 mm	633029 116
Verlengstuk, 1/2 inch Totale lengte 255 mm	641029 255
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 7 mm	643229 7
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 27 mm	642129 27
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 19 mm	642129 19
Cardangewricht 1/4 inch Type 1/4	633529 1/4
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 4 mm	643229 4
Dwarsgreep, 1/2 inch Totale lengte 295 mm	641329 295
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 22 mm	642129 22
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 5 mm	631029 5
Verlengstuk, 1/4 inch Totale lengte 50 mm	632429 50
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 10 mm	643229 10
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 7 mm	631029 7
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 11 mm	631029 11
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 17 mm	642129 17

12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 18 mm	642129 18
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 9 mm	631029 9
Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 953828	952001 953828
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 24 mm	642129 24
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 10 mm	631029 10
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 12 mm	631029 12
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 8 mm	631029 8
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 8 mm	643229 8
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 6 mm	643229 6
Ratel omschakelbaar, 1/2 inch met uitwerper Type 1/2	640025 1/2
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 5,5 mm	631029 5,5
Cardangewricht, 1/2 inch Type 1/2	641629 1/2
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 5 mm	643229 5
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 16 mm	642129 16
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 4 mm	631029 4
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 14 mm	643229 14
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 21 mm	642129 21
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 13 mm	642129 13
Verlengstuk, 1/2 inch Totale lengte 75 mm	641029 75
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 12 mm	643229 12
Verlengstuk, 1/4 inch Totale lengte 150 mm	632429 150
Ratel omschakelbaar, 1/4 inch met uitwerper Type 1/4	632025 1/4
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 6 mm	631029 6