



Hoge voedingsfrees MFH mini, cilinderschacht, $\varnothing D$ / Aantal snijkanten Z: 16/2mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	221950 16/2
GTIN	4960664741229
Artikelklasse	250

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	100 mm
$\varnothing D_3$	9 mm
Afkoppellengte L_1	30 mm
Schacht- $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	16 mm
geschikte wisselplaat	LOGU 0303..
Aantal snijkanten Z	2
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	1 mm
Wisselplaatschroef	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{max}}$	30 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{min}}$	25 mm
Rampinghoek α_{max}	2,35 graden
Ramplinglengte L voor α_{max}	7,3 mm
Instelhoek κ	15 graden
Schachtuitvoering	cilinderschacht

Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229713
-------------	--------