



Frees voor hoge voedingen MFH mini, Weldonschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 32/5mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	221955 32/5
GTIN	4960664741403
Artikelklasse	250

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	131 mm
geschikte wisselplaat	LOGU 0303..
Wisselplaatschroef	229713 (8IP; 1,2 Nm)
$\varnothing D_3$	25 mm
Afkoppellengte L_1	70 mm
Schacht- $\varnothing D_s$ h6	32 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	1 mm
Aantal snijkanten Z	5
Snijkant- $\varnothing D_c$	32 mm
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{max}}$	62 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{min}}$	57 mm
Rampinghoek α_{max}	0,74 graden
Ramplinglengte L voor α_{max}	23,3 mm
Instelhoek κ	15 graden

Schachtuitvoering	Weldonschacht
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229713
-------------	--------