

**Assortiment voor elektriciens volledig geïsoleerd, Aantal gereedschappen: 12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	954585 12
GTIN	2050002004351
Artikelklasse	91A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. **Toplaag antracietgrijs**, onderlaag in **contrastkleur grijs**, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

**Levering:**

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 nr. 954585: 1 st.

WERA elektro-schroevendraaier voor sleuf nr. 663100 gr. 2,5; 3,5; 4; 5,5: Resp. 1 st.

Spanningzoeker nr. 665050 gr. 3: 1 st.

WERA schroevendraaier voor Phillips nr. 668600 gr. 1; 2: Resp. 1 st.

GARANT combinatietang, volledig geïsoleerd, nr. 701710 gr. 180: 1 st.

GARANT halfronde tang recht, volledig geïsoleerd, nr. 713310 gr. 200: 1 st.

GARANT zijsnijtang, volledig geïsoleerd, nr. 725310 gr. 160: 1 st.

Stripmes nr. 728010 gr. 8-28: 1 st.

GARANT striptang nr. 728613 gr. 6: 1 st.

**Technische beschrijving**

Breedte	250 mm
Breedte in G	10
Diepte in G	24
Aantal gereedschappen	12
Diepte	600 mm

Aantal gereedschappen	12
Uitvoering	met gereedschapsassortiment
Gewicht	1,614 kg
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte	30 mm
Vullingsgraad van een lade in G	10×24
Producttype	Hardschuiminlay

## Accessoires

Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvatvolledig geïsoleerd Bladbreedte b 2,5 mm	663100 2,5
Vanadium-combinatietang, verchromdVDE-isolatie Totale lengte 180 mm	701710 180
Halfronde tang, rechtVDE-isolatie Totale lengte 200 mm	713310 200
Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvatvolledig geïsoleerd Bladbreedte b 5,5 mm	663100 5,5
Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvatvolledig geïsoleerd Bladbreedte b 4 mm	663100 4
Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 954585	952001 954585
Elektro-schroevendraaier voor Philips, met Kraftform-handvatvolledig geïsoleerd Kruiskopmaat 1	668600 1
Striptang Voor draaddoorsnede 6 mm <sup>2</sup>	728613 6
Elektro-schroevendraaier voor Philips, met Kraftform-handvatvolledig geïsoleerd Kruiskopmaat 2	668600 2
Zijsnijtang, verchromdVDE-isolatie Totale lengte 160 mm	725310 160
Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvatvolledig geïsoleerd Bladbreedte b 3,5 mm	663100 3,5
Eenpolige fasentester Snijkantbreedte 3 mm	665050 3
Stripmes met haaklemmet Voor kabel-Ø 8-28 mm	728010 8-28