

**Garant****Soft-pad-rol zacht, 100 mm × 24 m, Korrelgrootte: 1000****Bestelgegevens**

Bestelnummer	557460 1000
GTIN	4062406155919
Artikelklasse	51E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Soft-pad-rol aan één zijde voorzien van **normaal korund (A). Keramische laag** voor een langere standtijd. Bewaren in praktische dispenser met zichtopening voor een snelle herkenning van de vulling.

**Voordeel:**

**Zuiver schuimdragermateriaal.** Hierdoor wordt een zeer hoge flexibiliteit bereikt en wordt loslaten van korrels voorkomen. Minder binnendringen van verontreinigingen in het werkstukoppervlak door een oplosmiddelvrije binding. **200 geperforeerde pads** resp. 100×120×3 mm.

**Toepassing:**

**Fijnschuren van contouren, randen en op moeilijk toegankelijke plaatsen**, bijvoorbeeld als voorbereiding voor het lakken, reinigen. Voor nat en droog schuren.

**Technische beschrijving**

Fijnheidsgraad	ultrafijn
Korrelgrootte	1000

Slijpmiddel	Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding	A
Breedte	100 mm
Hoogte	3 mm
Lengte	120 mm
Productnaamattribuut	100 mm × 24 m
Aantal gecoate oppervlakken	1
Aantal sponzen, pads	200
Producttype	Schuurspons

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		

