

Garant**Soft-pad-rol zacht, 100 mm × 24 m, Korrelgrootte: 1500****Bestelgegevens**

Bestelnummer	557460 1500
GTIN	4062406155926
Artikelklasse	51E

Omschrijving**Uitvoering:**

Soft-pad-rol aan één zijde voorzien van **normaal korund (A). Keramische laag** voor een langere standtijd. Bewaren in praktische dispenser met zichtopening voor een snelle herkenning van de vulling.

Voordeel:

Zuiver schuimdragermateriaal. Hierdoor wordt een zeer hoge flexibiliteit bereikt en wordt loslaten van korrels voorkomen. Minder binnendringen van verontreinigingen in het werkstukoppervlak door een oplosmiddelvrije binding. **200 geperforeerde pads** resp. 100×120×3 mm.

Toepassing:

Fijnschuren van contouren, randen en op moeilijk toegankelijke plaatsen, bijvoorbeeld als voorbereiding voor het lakken, reinigen. Voor nat en droog schuren.

Technische beschrijving

Korrelgrootte	1500
Fijnheidsgraad	microfijn

Slijpmiddel	Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding	A
Breedte	100 mm
Hoogte	3 mm
Lengte	120 mm
Productnaamattribuut	100 mm × 24 m
Aantal gecoate oppervlakken	1
Aantal sponzen, pads	200
Producttype	Schuurspons

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		

