


**Garant****Schuurblokken, 24-delige set hard, 100×68×26 mm, Korrelgrootte: 100****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 557470 100    |
| GTIN          | 4062406155940 |
| Artikelklasse | 51E           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Schuurblok** in **harde** uitvoering met extra stevige randen. **Aan 4 zijden gecoat** met korund (A). **Keramische laag** voor een **langere standtijd**.

Minder binnendringen van verontreinigingen in het werkstukoppervlak door een oplosmiddelvrije binding.

**Voordeel:**

- **Elastisch, geen vorming van knikken of vouwen.**
- **Alle sponzen ook geschikt voor nat schuren.**
- **Geringe neiging tot vollopen, uitwasbaar.**

**Toepassing:**

Voor het afbramen en voor het vlakschuren van hout, metaal en lak.

**Technische beschrijving**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Fijnheidsgraad        | fijn               |
| Korrelgrootte         | 100                |
| Slijpmiddel           | Normaal korund (A) |
| Slijpmiddelaanduiding | A                  |
| Breedte               | 68 mm              |
| Hoogte                | 26 mm              |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Lengte                      | 100 mm       |
| Productnaamattribuut        | 100×68×26 mm |
| Aantal gecoate oppervlakken | 4            |
| Aantal sponzen, pads        | 24           |
| Producttype                 | Schuurspons  |

## Gebruikersgegevens

|                                | Geschiktheid     | V <sub>c</sub> | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg                         | geschikt         |                |          |
| Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt         |                |          |
| Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         |                |          |
| Staal < 55 HRC                 | geschikt         |                |          |
| Staal < 60 HRC                 | geschikt         |                |          |
| Staal < 67 HRC                 | beperkt geschikt |                |          |
| RVS                            | geschikt         |                |          |
| Ti                             | geschikt         |                |          |
| GG(G)                          | geschikt         |                |          |
| CuZn                           | geschikt         |                |          |
| Kunststof, GFK                 | geschikt         |                |          |
| Hout                           | geschikt         |                |          |
| Steen                          | beperkt geschikt |                |          |
| Lakken                         | geschikt         |                |          |
| Uni                            | geschikt         |                |          |
| nat maximaal                   | geschikt         |                |          |
| droog                          | geschikt         |                |          |