

Garant**Schuursponzen, 24-delige set extra zacht, 120×98×13 mm, Korrelgrootte: 180**

Bestelgegevens

Bestelnummer	557480 180
GTIN	4062406155995
Artikelklasse	51E

Omschrijving

Uitvoering:

Schuurspons met **extra zachte** tussenlaag. Past zich aan alle profielen uitstekend aan. **Aan 2 kanten gecoat.**

Korund (A) met een **keramische laag** voor een **langere standtijd.**

Minder binnendringen van verontreinigingen in het werkstukoppervlak door een oplosmiddelvrije binding.

Voordeel:

- **Elastisch, geen vorming van knikken of vouwen.**
- **Alle sponzen ook geschikt voor nat schuren.**
- **Geringe neiging tot vollopen, uitwasbaar.**

Toepassing:

Voor het **fijnschuren van oneffen en geprofileerde oppervlakken** zonder de geometrie te wijzigen. Opschuren van metaal, hout en kunststoffen voorafgaand aan opbrenging lak, tussentijds schuren van laklagen.

Technische beschrijving

Korrelgrootte	180
Fijnheidsgraad	superfijn
Slijpmiddel	Normaal korund (A)

Slijpmiddelaanduiding	A
Breedte	98 mm
Hoogte	13 mm
Lengte	120 mm
Productnaamattribuut	120×98×13 mm
Aantal gecoate oppervlakken	2
Aantal sponzen, pads	24
Producttype	Schuurspons

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		

