

Garant**Schuurblokken, 24-delige set hard, 100×68×26 mm, Korrelgrootte: 180****Bestelgegevens**

Bestelnummer	557470 180
GTIN	4062406155964
Artikelklasse	51E

Omschrijving**Uitvoering:**

Schuurblok in **harde** uitvoering met extra stevige randen. **Aan 4 zijden gecoat** met korund (A). **Keramische laag** voor een **langere standtijd**.

Minder binnendringen van verontreinigingen in het werkstukoppervlak door een oplosmiddelvrije binding.

Voordeel:

- **Elastisch, geen vorming van knikken of vouwen.**
- **Alle sponzen ook geschikt voor nat schuren.**
- **Geringe neiging tot vollopen, uitwasbaar.**

Toepassing:

Voor het afbramen en voor het vlakschuren van hout, metaal en lak.

Technische beschrijving

Korrelgrootte	180
Fijnheidsgraad	superfijn
Slijpmiddel	Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding	A
Breedte	68 mm
Hoogte	26 mm

Lengte	100 mm
Productnaamattribuut	100×68×26 mm
Aantal gecoate oppervlakken	4
Aantal sponzen, pads	24
Producttype	Schuurspons

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		