



Hoge voedingsfrees MFH mini, cilinderschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 25/5mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	221950 25/5
GTIN	4960664741304
Artikelklasse	250

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D_c	25 mm
geschikte wisselplaat	LOGU 0303..
Aantal snijkanten Z	5
Afkoppellengte L_1	60 mm
Ø D_3	18 mm
Wisselplaatschroef	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Schacht-Ø D_s h6	25 mm
Totale lengte L_{totaal}	140 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	1 mm
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen Ø D_{max}	48 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{min}	43 mm
Rampinghoek α_{max}	1,05 graden
Ramplinglengte L voor α_{max}	16,3 mm
Instelhoek κ	15 graden
Schachtuitvoering	cilinderschacht

Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229713
-------------	--------