



Frees voor hoge voedingen MFH mini, Weldonschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 16/2mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	221955 16/2
GTIN	4960664741359
Artikelklasse	250

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	79 mm
Wisselplaatschroef	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Snijkant-Ø D_c	16 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	1 mm
geschikte wisselplaat	LOGU 0303..
Afkoppellengte L_1	30 mm
Schacht-Ø D_s h6	16 mm
Aantal snijkanten Z	2
Ø D_3	9 mm
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen Ø D_{max}	30 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{min}	25 mm
Rampinghoek α_{max}	2,35 graden
Ramplinglengte L voor α_{max}	7,3 mm
Instelhoek κ	15 graden
Schachtuitvoering	Weldonschacht

Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229713
-------------	--------