



## Frees voor hoge voedingen MFH mini, Weldonschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 25/5mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	221955 25/5
GTIN	4960664741397
Artikelklasse	250

### Technische beschrijving

Ø D <sub>3</sub>	18 mm
Maximale snijdiepte a <sub>p max</sub>	1 mm
Afkoppellengte L <sub>1</sub>	60 mm
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	117 mm
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	25 mm
geschikte wisselplaat	LOGU 0303..
Wisselplaatschroef	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Schacht-Ø D <sub>s</sub> h6	25 mm
Aantal snijkanten Z	5
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen Ø D <sub>max</sub>	48 mm
Helicoïdaal frezen Ø D <sub>min</sub>	43 mm
Rampinghoek α <sub>max</sub>	1,05 graden
Ramplinglengte L voor α <sub>max</sub>	16,3 mm
Instelhoek κ	15 graden
Schachtuitvoering	Weldonschacht

Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

---

## Accessoires

Spanschroef	229713
-------------	--------