



Frees voor hoge voedingen MFH mini, Weldonschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 20/4mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	221955 20/4
GTIN	4960664741373
Artikelklasse	250

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	4
Totale lengte L_{totaal}	101 mm
Ø D_3	13 mm
Afkoppellengte L_1	50 mm
geschikte wisselplaat	LOGU 0303..
Schacht-Ø D_5 , h6	20 mm
Wisselplaatschroef	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	1 mm
Snijkant-Ø D_c	20 mm
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen Ø D_{max}	38 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{min}	33 mm
Rampinghoek α_{max}	1,52 graden
Ramplinglengte L voor α_{max}	11,3 mm
Instelhoek κ	15 graden
Schachtuitvoering	Weldonschacht

Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229713
-------------	--------