



Hoge voedingsfrees MFH mini, cilinderschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 20/3mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	221950 20/3
GTIN	4960664741250
Artikelklasse	250

Technische beschrijving

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	1 mm
Ø D ₃	13 mm
Aantal snijkanten Z	3
Afkoppellengte L ₁	50 mm
Wisselplaatschroef	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Schacht-Ø D _s h6	20 mm
Snijkant-Ø D _c	20 mm
geschikte wisselplaat	LOGU 0303..
Totale lengte L _{totaal}	130 mm
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	38 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	33 mm
Rampinghoek α_{\max}	1,52 graden
Ramplinglengte L voor α_{\max}	11,3 mm
Instelhoek κ	15 graden
Schachtuitvoering	cilinderschacht

Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229713
-------------	--------