

## Garant

### GARANT Master Alu PickPocket VHM-torusfrees HPC, DLC, Ø e8 DC/ R1: 16/2,0mm



## Bestelgegevens

Bestelnummer	206257 16/2,0
GTIN	4062406156442
Artikelklasse	11X

## Omschrijving

### Uitvoering:

Snijlengte volgens DIN 6527.

Tolerantie: Snijkantradius  $R_1 = \pm 0,01$  mm.

### Toepassing:

speciaal voor de **hogesnelheidsbewerking** in de **matrijzenbouw en gereedschapsmakerij** voor het **kopieerfreesen**.

## Technische beschrijving

Afkoppellengte $L_1$ incl. vrijloop	58 mm
Balancerkwaliteit met schacht	G 2,5 met HA
Snijlengte $L_c$	31 mm
Snijkantradius $R_1$	2 mm
Voeding $f_z$ voor kopieerfreesen in aluminium kortspanend	0,16 mm
Snijkant-Ø $D_c$	16 mm
Totale lengte $L$	108 mm
Voeding $f_z$ voor kanten in aluminium kortspanend	0,14 mm
Vrijloop-Ø $D_1$	15,8 mm
Spiraelhoek	42 graden
Schacht	DIN 6535 HA met h6

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Aantal tanden Z	3
Serie	Master Alu
Coating	DLC
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	W
Tolerantie nominale Ø	e8
Spiraalhoekeigenschap	ongelijk
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte a <sub>e</sub> bij freesoperatie	0,03×D bij kopieerfreen
Ingrijpingsbreedte a <sub>e</sub> bij freesoperatie	0,5×D bij kanten
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	HPC
Schachttolerantie	h6
Gekleurde ring	geel
Producttype	Torusfrees

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt	550 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	500 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	450 m/min	N
PMMA acryl	geschikt	200 m/min	N
PE-HD	geschikt	160 m/min	N
PA 66	geschikt	200 m/min	N
PEEK	geschikt	150 m/min	N

PF 31	geschikt	130 m/min	N
PVDF GF20	geschikt	180 m/min	N
POM GF25	geschikt	160 m/min	N
PA 66 GF30	geschikt	150 m/min	N
PEEK GF30	geschikt	130 m/min	N
PTFE CF25	geschikt	160 m/min	N
Honeycomb Sandwich	beperkt geschikt	300 m/min	N
Cu	geschikt	160 m/min	N
CuZn	geschikt	200 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		

### Dienstverlening

Schachtslijpen Type HB

129100 HB