



Hoge voedingsfrees MFH mini, met schroefdraad, Ø D / Aantal snijkanten Z: 16/2mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	221960 16/2
GTIN	4960664741038
Artikelklasse	250

Technische beschrijving

Opnamedraad M	M8
Ø D ₃	9 mm
Totale lengte L _{totaal}	25 mm
Aantal snijkanten Z	2
Maximale snijdiepte a _{p max}	1 mm
geschikte wisselplaat	LOGU 0303..
Snijkant-Ø D _c	16 mm
Wisselplaatschroef	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Inwendige koeling	ja
Ramplinglengte L voor α _{max}	7,3 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	25 mm
Ramplinghoek α _{max}	2,35 graden
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	30 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Plungen

Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229713
-------------	--------