

Beitel-, drevel-, pendrijverassortiment, Aantal gereedschappen: 10**Bestelgegevens**

Bestelnummer	954678 10
GTIN	2050002004382
Artikelklasse	91A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. **Toplaag antraciet**, onderlaag in **contrastkleur grijs**, om in één oogopslag te zien welk gereedschap ontbreekt. De hardschuim-inzetstukken vullen 1/4 (10 G × 10 G resp. 250 × 250 mm) of 1/2 (10 G × 20 G resp. 250 × 500 mm) van het nuttig ladeoppervlak.

T.b.v.:

Nieuwe GARANT GridLine werkbanken met volledig uittrekbare lades en nieuwe laderastermaat van 20 G × 20 G resp. 500 × 500 mm (bxd).

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 954678: 1 st.
Platte beitel nr. 740500 gr. 200: 1 st.
Kruisbeitel nr. 740600 gr. 200: 1 st.
Drevel nr. 745500 gr. 3; 4: Resp. 1 st.
Pendrijver nr. 747000 gr. 2; 3; 4; 5; 6; 8: Resp. 1 st.

Technische beschrijving

Breedte	250 mm
---------	--------

Diepte in G	10
Aantal gereedschappen	10
Diepte	250 mm
Breedte in G	10
Uitvoering	met slaggereedschap
Gewicht	1,344 kg
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte	30 mm
Vullingsgraad van een lade in G	10×10
Producttype	Hardschuiminlay

Accessoires

Pendrijver, standaardkwaliteit, gelakt Punt-Ø D 2 mm	747000 2
Drevelszware uitvoering Punt-Ø 4 mm	745500 4
Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 954678	952001 954678
Pendrijver, standaardkwaliteit, gelakt Punt-Ø D 5 mm	747000 5
Pendrijver, standaardkwaliteit, gelakt Punt-Ø D 4 mm	747000 4
Pendrijver, standaardkwaliteit, gelakt Punt-Ø D 6 mm	747000 6
Drevelszware uitvoering Punt-Ø 3 mm	745500 3
Pendrijver, standaardkwaliteit, gelakt Punt-Ø D 8 mm	747000 8
Platte beitel Totale lengte 200 mm	740500 200
Kruisbeitel totale lengte 200 mm	740600 200
Pendrijver, standaardkwaliteit, gelakt Punt-Ø D 3 mm	747000 3