



Hoge voedingsfrees MFH mini, met schroefdraad, Ø D / Aantal snijkanten Z: 28/4mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	221960 28/4
GTIN	4960664741120
Artikelklasse	250

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	4
Ø D ₃	21 mm
Wisselplaatschroef	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Snijkant-Ø D _c	28 mm
geschikte wisselplaat	LOGU 0303..
Maximale snijdiepte a _{p max}	1 mm
Totale lengte L _{totaal}	35 mm
Opnamedraad M	M12
Inwendige koeling	ja
Ramplinglengte L voor α _{max}	19,3 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	49 mm
Ramplinghoek α _{max}	0,89 graden
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	54 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Plungen

Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229713
-------------	--------