



Elektro-schroevendraaiers volledig geïsoleerd, Aantal gereedschappen: 5



Bestelgegevens

Bestelnummer	954511 5
GTIN	2050002004337
Artikelklasse	91A

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. **Toplaag antracietgrijs**, onderlaag in **contrastkleur grijs**, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 915500 gr. 915210: 1 st.

WERA elektro-schroevendraaier voor sleuf nr. 663200 gr. 3,5; 4; 5,5: Resp. 1 st.

WERA elektro-schroevendraaier voor Phillips nr. 668620 gr. 1; 2: Resp. 1 st.

Technische beschrijving

Breedte in G	8
Aantal gereedschappen	5
Aantal gereedschappen	5
Breedte	200 mm
Diepte in G	10
Diepte	250 mm

Uitvoering	met VDE-gereedschap volledig geïsoleerd
Gewicht	0,338 kg
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte	30 mm
Vullingsgraad van een lade in G	8×10
Producttype	Hardschuiminlay

Accessoires

Elektro-schroevendraaier voor sleuf, smal toelopende steel-Ø, met Kraftform-handvatvolledig geïsoleerd Bladbreedte b 5,5 mm	663200 5,5
Elektro-schroevendraaier voor sleuf, smal toelopende steel-Ø, met Kraftform-handvatvolledig geïsoleerd Bladbreedte b 3,5 mm	663200 3,5
Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 954511	952001 954511
Elektro-schroevendraaier voor Philips, smal toelopende steel-Ø, met Kraftform-handvatvolledig geïsoleerd Kruiskopmaat 2	668620 2
Elektro-schroevendraaier voor sleuf, smal toelopende steel-Ø, met Kraftform-handvatvolledig geïsoleerd Bladbreedte b 4 mm	663200 4
Elektro-schroevendraaier voor Philips, smal toelopende steel-Ø, met Kraftform-handvatvolledig geïsoleerd Kruiskopmaat 1	668620 1