

**Garant****Dopsleutelassortiment 1/2 inch, Aantal gereedschappen: 32****Bestelgegevens**

Bestelnummer	953821 32
GTIN	4062406157326
Artikelklasse	91A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. **Toplaag antraciet**, onderlaag in **contrastkleur grijs**, om in één oogopslag te zien welk gereedschap ontbreekt. De hardschuim-inzetstukken vullen 1/4 (10 G × 10 G resp. 250 × 250 mm) of 1/2 (10 G × 20 G resp. 250 × 500 mm) van het nuttig ladeoppervlak.

**T.b.v.:**

Nieuwe GARANT GridLine werkbanken met volledig uittrekbare lades en nieuwe laderastermaat van 20 G × 20 G resp. 500 × 500 mm (bxd).

**Levering:**

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 953821: 1 st.

GARANT ratel omschakelbaar nr. 640025 gr. 1/2: 1 st.

GARANT verlengstuk nr. 641029 gr. 75; 125; 250: Resp. 1 st.

GARANT dwarsgreep nr. 641329 gr. 295: 1 st.

GARANT cardangewricht nr. 641629 gr. 1/2: 1 st.

GARANT 6-kant dop nr. 642229 gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34: Resp. 1 st.

GARANT bitdop voor binnenzeskantbouten nr. 643229 gr. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: Resp. 1 st.

**Technische beschrijving**

Gewicht	4,236 kg
Aantal gereedschappen	32

Diepte in G	20
Breedte in G	10
Breedte	250 mm
Diepte	500 mm
Uitvoering	met dopsleutel
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte	30 mm
Vullingsgraad van een lade in G	10×20
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Producttype	Hardschuiminlay

## Accessoires

Verlengstuk, 1/2 inch Totale lengte 130 mm	641029 130
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 8 mm	643229 8
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 19 mm	642229 19
Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 953821	952001 953821
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 12 mm	642229 12
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 22 mm	642229 22
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 15 mm	642229 15
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 34 mm	642229 34
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 6 mm	643229 6
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 30 mm	642229 30
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 27 mm	642229 27
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 14 mm	643229 14
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 14 mm	642229 14
Dwarsgreep, 1/2 inch Totale lengte 295 mm	641329 295
Cardangewricht, 1/2 inch Type 1/2	641629 1/2
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 8 mm	642229 8

Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 4 mm	643229 4
Ratel omschakelbaar, 1/2 inch met uitwerper Type 1/2	640025 1/2
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 16 mm	642229 16
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 12 mm	643229 12
Verlengstuk, 1/2 inch Totale lengte 255 mm	641029 255
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 5 mm	643229 5
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 18 mm	642229 18
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 21 mm	642229 21
Verlengstuk, 1/2 inch Totale lengte 75 mm	641029 75
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 13 mm	642229 13
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 10 mm	643229 10
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 10 mm	642229 10
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 32 mm	642229 32
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 24 mm	642229 24
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 11 mm	642229 11
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 17 mm	642229 17
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 7 mm	643229 7