

Fijnmechanica-assortiment, Aantal gereedschappen: 14**Bestelgegevens**

Bestelnummer	954860 14
GTIN	2050002004474
Artikelklasse	91A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. **Toplaag antracietgrijs**, onderlaag in **contrastkleur grijs**, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 954860: 1 st.

Horlogemakersloep nr. 490702 gr. 10: 1 st.

HOLEX horlogemakersschroevendraaier voor sleuf nr. 669005 gr. 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3,0; 3,5: Resp. 1 st.

HOLEX horlogemakersschroevendraaier voor Phillips nr. 669015 gr. 0; 1: Resp. 1 st.

Instrumentmakerstang nr. 716100 gr. 125: 1 st.

GARANT instrumentmakers-zijsnijtang nr. 725390 gr. 110: 1 st.

HOLEX pincet spits nr. 727520 gr. N: 1 st.

HOLEX pincet stomp nr. 727550 gr. N: 1 st.

HOLEX pincet gebogen nr. 727600 gr. N: 1 st.

Technische beschrijving

Breedte in G	8
Diepte	250 mm

Aantal gereedschappen	14
Diepte in G	10
Breedte	200 mm
Uitvoering	met gereedschapsassortiment
Gewicht	0,354 kg
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte	30 mm
Vullingsgraad van een lade in G	8x10
Producttype	Hardschuiminlay

Accessoires

Horlogemakersschroevendraaier voor sleuf Bladbreedte b 1,8 mm	669005 1,8
Horlogemakersschroevendraaier voor Phillips Kruiskopmaat 0	669015 0
Horlogemakersschroevendraaier voor sleuf Bladbreedte b 3,0 mm	669005 3,0
Pincet spits, 125 mm vorm AA Materiaal N	727520 N
Instrumentmakers-zijsnijtang, normale vorm Totale lengte 110 mm	725390 110
Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 954860	952001 954860
Horlogemakersschroevendraaier voor sleuf Bladbreedte b 3,5 mm	669005 3,5
Horlogemakersloep Tech-Line Vergroting (x-voudig) 10	490702 10
Horlogemakersschroevendraaier voor Phillips Kruiskopmaat 1	669015 1
Pincet stomp, punt 3 mm breed, 145 mm, vorm 40 Materiaal N	727550 N
Pincet met smalle punt, gebogen, 150 mm, vorm 22b Materiaal N	727600 N
	716100 125

Instrumentmakerstang, verchromdplat-rond Totale
lengte 125 mm

Horlogemakersschroevendraaier voor sleuf Bladbreedte b
2,3 mm

669005 2,3

Horlogemakersschroevendraaier voor sleuf Bladbreedte b
1,5 mm

669005 1,5

Horlogemakersschroevendraaier voor sleuf Bladbreedte b
1 mm

669005 1