



## Hoge voedingsfrees MFH mini, met schroefdraad, Ø D / Aantal snijkanten Z: 20/4mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	221960 20/4
GTIN	4960664741076
Artikelklasse	250

### Technische beschrijving

Opnamedraad M	M10
Wisselplaatschroef	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D <sub>3</sub>	13 mm
geschikte wisselplaat	LOGU 0303..
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	30 mm
Maximale snijdiepte a <sub>p max</sub>	1 mm
Aantal snijkanten Z	4
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	20 mm
Inwendige koeling	ja
Ramplinglengte L voor α <sub>max</sub>	11,3 mm
Helicoïdaal frezen Ø D <sub>min</sub>	33 mm
Ramplinghoek α <sub>max</sub>	1,52 graden
Helicoïdaal frezen Ø D <sub>max</sub>	38 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Plungen

Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

---

## Accessoires

Spanschroef	229713
-------------	--------