




Dopschroevendraaierset volledig geïsoleerd, Aantal gereedschappen: 7



Bestelgegevens

Bestelnummer	954532 7
GTIN	2050002004344
Artikelklasse	91A

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. **Toplaag antracietgrijs**, onderlaag in **contrastkleur grijs**, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 954532: 1 st.

WIHA dopschroevendraaier nr. 622500 gr. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 13: Resp. 1 st.

Technische beschrijving

Diepte	500 mm
Aantal gereedschappen	7
Aantal gereedschappen	7
Breedte	200 mm
Breedte in G	8
Gewicht	0,909 kg
Diepte in G	20
Uitvoering	met dopsleutel
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte	30 mm

Vullingsgraad van een lade in G	8×20
Producttype	Hardschuiminlay

Accessoires

Dopschroevendraaier met handvatvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 13 mm	622500 13
Dopschroevendraaier met handvatvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 5,5 mm	622500 5,5
Dopschroevendraaier met handvatvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 10 mm	622500 10
Dopschroevendraaier met handvatvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 7 mm	622500 7
Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 954532	952001 954532
Dopschroevendraaier met handvatvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 9 mm	622500 9
Dopschroevendraaier met handvatvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 6 mm	622500 6
Dopschroevendraaier met handvatvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 8 mm	622500 8