


Garant
Dopsleutelassortiment 3/8 inch, Aantal gereedschappen: 24

Bestelgegevens

Bestelnummer	953707 24
GTIN	4062406157128
Artikelklasse	91A

Omschrijving
Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antraciet, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te zien welk stuk gereedschap ontbreekt. De hardschuim-inzetstukken vullen 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) of 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) van het nuttig ladeoppervlak.

T.b.v.:

Nieuwe GARANT gereedschapswagens met volledig uittrekbare lades en nieuwe laderastermaat van **20 G × 16 G** resp. 500 × 400 mm (b × d).

Schuimdelen maat 10 G × 8 G passen in shadowboards nr. 923210 maat 250 (2 schuimdelen per shadowboard).

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 953707: 1 st.

GARANT 6-kant dop nr. 637125 gr. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: Resp. 1 st.

GARANT dop voor binnenzeskantbouten nr. 637629 gr. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10: Resp. 1 st.

GARANT ratel omschakelbaar nr. 635025 gr. 3/8: 1 st.

GARANT verlengstuk nr. 635429 gr. 75; 125: Resp. 1 st.

GARANT dwarsgreep nr. 635729 gr. 200: 1 st.

GARANT cardangewricht nr. 636229 gr. 3/8: 1 st.

Technische beschrijving

Breedte in G	8
Gewicht	1,318 kg
Diepte	250 mm
Aantal gereedschappen	24
Diepte in G	10
Breedte	200 mm
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte	30 mm
Vullingsgraad van een lade in G	8x10
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Producttype	Hardschuiminlay

Accessoires

Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch Zeskant 3 mm	637629 3
6-kant dop 3/8 inch Surface Drive Sleutelwijdte 14 mm	637125 14
Ratel omschakelbaar, 3/8 inch met uitwerper Type 3/8	635025 3/8
6-kant dop 3/8 inch Surface Drive Sleutelwijdte 15 mm	637125 15
6-kant dop 3/8 inch Surface Drive Sleutelwijdte 13 mm	637125 13
6-kant dop 3/8 inch Surface Drive Sleutelwijdte 11 mm	637125 11
Cardangewricht, 3/8 inch Type 3/8	636229 3/8
Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch Zeskant 6 mm	637629 6
6-kant dop 3/8 inch Surface Drive Sleutelwijdte 19 mm	637125 19
6-kant dop 3/8 inch Surface Drive Sleutelwijdte 16 mm	637125 16
6-kant dop 3/8 inch Surface Drive Sleutelwijdte 8 mm	637125 8
6-kant dop 3/8 inch Surface Drive Sleutelwijdte 9 mm	637125 9
Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch Zeskant 4 mm	637629 4
Verlengstuk, 3/8 inch Totale lengte 75 mm	635429 75
6-kant dop 3/8 inch Surface Drive Sleutelwijdte 10 mm	637125 10

6-kant dop 3/8 inchSurface Drive Sleutelwijdte 12 mm	637125 12
6-kant dop 3/8 inchSurface Drive Sleutelwijdte 7 mm	637125 7
Dwarsgreep, 3/8 inch Totale lengte 200 mm	635729 200
6-kant dop 3/8 inchSurface Drive Sleutelwijdte 17 mm	637125 17
6-kant dop 3/8 inchSurface Drive Sleutelwijdte 18 mm	637125 18
Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch Zeskant 7 mm	637629 7
Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 953707	952001 953707
Verlengstuk, 3/8 inch Totale lengte 125 mm	635429 125
Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch Zeskant 5 mm	637629 5
Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch Zeskant 10 mm	637629 10
Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch Zeskant 8 mm	637629 8