

**Garant****Momentsleutel-assortiment 60 Nm 3/8", Aantal gereedschappen: 22****Bestelgegevens**

Bestelnummer	953961 22
GTIN	4062406157364
Artikelklasse	91A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. **Toplaag antracietgrijs**, onderlaag in **contrastkleur grijs**, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

**Levering:**

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 953961: 1 st.

GARANT 6-kant dop nr. 637125 gr. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: Resp. 1 st.

GARANT bitdop voor binnenzeskantbouten nr. 637629 gr. 3; 4; 5; 6; 8; 10: Resp. 1 st.

GARANT verlengstuk nr. 635429 gr. 75; 125; 240: Resp. 1 st.

GARANT momentsleutel met omschakelbare ratel nr. 656050 gr. 60: 1 st.

**Technische beschrijving**

Diepte in G	20
Aantal gereedschappen	22
Breedte	200 mm
Breedte in G	8
Aantal gereedschappen	22
Diepte	500 mm
Gewicht	1,632 kg

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte	30 mm
Vullingsgraad van een lade in G	8x20
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Producttype	Hardschuiminlay

## Accessoires

6-kant dop 3/8 inch Surface Drive Sleutelwijdte 11 mm	637125 11
Momentsleutel met omschakelbare ratel Maximaal draaimoment 60 Nm	656050 60
6-kant dop 3/8 inch Surface Drive Sleutelwijdte 19 mm	637125 19
Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch Zeskant 6 mm	637629 6
Verlengstuk, 3/8 inch Totale lengte 75 mm	635429 75
6-kant dop 3/8 inch Surface Drive Sleutelwijdte 16 mm	637125 16
Verlengstuk, 3/8 inch Totale lengte 240 mm	635429 240
Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 953961	952001 953961
Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch Zeskant 3 mm	637629 3
Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch Zeskant 5 mm	637629 5
6-kant dop 3/8 inch Surface Drive Sleutelwijdte 13 mm	637125 13
6-kant dop 3/8 inch Surface Drive Sleutelwijdte 15 mm	637125 15
6-kant dop 3/8 inch Surface Drive Sleutelwijdte 18 mm	637125 18
6-kant dop 3/8 inch Surface Drive Sleutelwijdte 14 mm	637125 14
6-kant dop 3/8 inch Surface Drive Sleutelwijdte 9 mm	637125 9
Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch Zeskant 8 mm	637629 8
Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch Zeskant 10 mm	637629 10
6-kant dop 3/8 inch Surface Drive Sleutelwijdte 17 mm	637125 17
Verlengstuk, 3/8 inch Totale lengte 125 mm	635429 125
6-kant dop 3/8 inch Surface Drive Sleutelwijdte 12 mm	637125 12

6-kant dop 3/8 inchSurface Drive Sleutelwijdte 8 mm	637125 8
6-kant dop 3/8 inchSurface Drive Sleutelwijdte 10 mm	637125 10
Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch Zeskant 4 mm	637629 4