

Garant**Precisie-borgveertangenset binnen, Aantal gereedschappen: 8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	954217 8
GTIN	4062406157586
Artikelklasse	91A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antraciet, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te zien welk stuk gereedschap ontbreekt. De hardschuim-inzetstukken vullen 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) of 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) van het nuttig ladeoppervlak.

T.b.v.:

Nieuwe GARANT gereedschapswagens met volledig uittrekbare lades en nieuwe laderastermaat van **20 G × 16 G** resp. 500 × 400 mm (b × d).

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 954217: 1 st.

GARANT precisie-borgveertang nr. 719770 gr. J0; J1; J2; J3; J01; J11; J21; J31: Resp. 1 st.

Technische beschrijving

Diepte	500 mm
Breedte	200 mm
Diepte in G	20
Breedte in G	8
Aantal gereedschappen	8
Uitvoering	met tangen

Gewicht	1,491 kg
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte	30 mm
Vullingsgraad van een lade in G	8x20
Producttype	Hardschuiminlay

Accessoires

Precisie-borgveertang Type J21	719770 J21
Precisie-borgveertang Type J11	719770 J11
Precisie-borgveertang Type J0	719770 J0
Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 954217	952001 954217
Precisie-borgveertang Type J01	719770 J01
Precisie-borgveertang Type J3	719770 J3
Precisie-borgveertang Type J2	719770 J2
Precisie-borgveertang Type J1	719770 J1
Precisie-borgveertang Type J31	719770 J31