



Assortiment gereedschapssorteersysteem voor 2 lades, Type: H1



Bestelgegevens

Bestelnummer	955061 H1
GTIN	4062406158460
Artikelklasse	91A

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antraciet, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te zien welk stuk gereedschap ontbreekt. De hardschuim-inzetstukken vullen 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) of 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) van het nuttig ladeoppervlak.

T.b.v.:

GARANT gereedschapswagens met volledig uittrekbare lades en laderastermaat van **20 G × 16 G** resp. 500 × 400 mm (b × d).

Gereedschapswagens nr. 914520 – 914582.

Levering:

Steekringsleutelset nr. 952435 gr. 19: 1 st.

Schroevendraaier-assortiment nr. 953444 gr. 11: 1 st.

Tangenassortiment nr. 954207 gr. 5: 1 st.

Dopsleutelassortiment nr. 953704 gr. 20: 1 st.

Assortiment sleutels voor binnenzeskantbouten nr. 953147 gr. 17: 1 st.

Geschikt voor bedrijfsinrichting: Gereedschapswagen

Technische beschrijving

Uitvoering	voor lades voor gereedschapswagens
Geschikt voor lades met fronthoogte	75 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	125 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	200 mm
Geschikt voor bedrijfsinrichting	Gereedschapswagen
Producttype	Hardschuiminlay

Accessoires

Schroevendraaier voor Phillips, met krachthandvat Kruiskopmaat 1	668401 1
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 9 mm	631020 9
Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 953444	952001 953444
Steekringsleutelset Aantal sleutels 19	613960 19
Schroevendraaier voor sleuf, met krachthandvat Bladbreedte b 10 mm	660701 10
Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 953147	952001 953147
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 8 mm	631020 8
Schroevendraaier voor sleuf, met krachthandvat Bladbreedte b 8 mm	660701 8
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 5 mm	631020 5
Halfronde tang, recht, blank totale lengte 200 mm	713200 200
Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 955110	952001 955110
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 4 mm	631020 4
Set sleutels voor binnenzeskantbouten vernikkeld Aantal sleutels 9	627225 9
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inch kort Zeskant 4 mm	631720 4

Verlengstuk, 1/4 inch totale lengte 150 mm	632420 150
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inch kort Zeskant 6 mm	631720 6
Schroevendraaier voor Phillips, met krachthandvat Kruiskopmaat 3	668401 3
Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 954207	952001 954207
Schroevendraaier voor sleuf, met krachthandvat Bladbreedte b 2,5 mm	660701 2,5
Waterpomptang met kunststof bekleed Totale lengte 300 mm	706151 300
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 13 mm	631020 13
Schroevendraaier voor sleuf, met krachthandvat Bladbreedte b 3,5 mm	660701 3,5
Schroevendraaier voor sleuf, met krachthandvat Bladbreedte b 5,5 mm	660701 5,5
Schroevendraaier voor Phillips, met krachthandvat Kruiskopmaat 2	668401 2
Schroevendraaier voor Phillips, met krachthandvat Kruiskopmaat 0	668401 0
Beugelschroefmaat Meetbereik 0-25 mm	420402 0-25
Dwarsgreep, 1/4 inch Totale lengte 116 mm	633029 116
Ratel omschakelbaar, 1/4 inch met uitwerper Type 1/4	632090 1/4
Schroevendraaier voor sleuf, met krachthandvat Bladbreedte b 7 mm	660701 7
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 12 mm	631020 12
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 5,5 mm	631020 5,5
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 7 mm	631020 7
Opsteekhandvat met multicraft-handvat 1/4 inch	632835
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 11 mm	631020 11
Zijsnijtang, blank totale lengte 160 mm	725250 160
Vanadium-combinatietang, blank totale lengte 180 mm	703000 180
	631720 3

Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inch kort Zeskant 3 mm

6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 10 mm	631020 10
Digitale schuifmaat IP54 met gegevensuitgang Meetbereik 150 mm	412680 150
Permanente marker Schrijfkleur B	085130 B
Ratel omschakelbaar, 1/4 inch met uitwerper	632300
Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 953704	952001 953704
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inch kort Zeskant 5 mm	631720 5
Set haakse stiftsleutels voor Torx® met kogelkop Aantal stiftsleutels 8	624921 8
Halfronde tang, gebogen, blank totale lengte 200 mm	713600 200
Opsteekhandvat, 1/4 inch Totale lengte 150	632840 150
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 6 mm	631020 6
Rolbandmaat met kijkvenster Bandlengte 2,5 m	462201 2,5
Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 952435	952001 952435
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 4,5 mm	631020 4,5
Schroevendraaier voor sleuf, met krachthandvat Bladbreedte b 3 mm	660701 3
Kunststof duimstok Lengte 1 m	466200 1
Waterpomptang met kunststof bekleed totale lengte 300 mm	706150 300