


**Elektro-schroevendraaiers volledig geïsoleerd, Aantal gereedschappen: 11****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 954534 11 |
| GTIN | 4062406157739 |
| Artikelklasse | 91A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. **Toplaag antracietgrijs**, onderlaag in **contrastkleur grijs**, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 954534: 1 st.

HOLEX elektro-schroevendraaier voor sleuf nr. 663301 gr. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8: Resp. 1 st.

HOLEX elektro-schroevendraaier voor Phillips nr. 668631 gr. 0; 1; 2; 3: Resp. 1 st.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------|---|
| Aantal gereedschappen | 11 |
| Breedte | 200 mm |
| Diepte | 500 mm |
| Breedte in G | 8 |
| Aantal gereedschappen | 11 |
| Diepte in G | 20 |
| Uitvoering | met VDE-gereedschap volledig geïsoleerd |
| Gewicht | 0,887 kg |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Hardschuimkwaliteit LD45, dikte | 30 mm |
| Vullingsgraad van een lade in G | 8x20 |
| Producttype | Hardschuiminlay |

Accessoires

| | |
|--|---------------|
| Elektro-schroevendraaier voor Phillipsvolledig geïsoleerd Kruiskopmaat 0 | 668631 0 |
| Elektro-schroevendraaier voor sleufvolledig geïsoleerd Bladbreedte b 8 mm | 663301 8 |
| Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 954534 | 952001 954534 |
| Elektro-schroevendraaier voor Phillipsvolledig geïsoleerd Kruiskopmaat 3 | 668631 3 |
| Elektro-schroevendraaier voor Phillipsvolledig geïsoleerd Kruiskopmaat 1 | 668631 1 |
| Elektro-schroevendraaier voor sleufvolledig geïsoleerd Bladbreedte b 4 mm | 663301 4 |
| Elektro-schroevendraaier voor sleufvolledig geïsoleerd Bladbreedte b 5,5 mm | 663301 5,5 |
| Elektro-schroevendraaier voor sleufvolledig geïsoleerd Bladbreedte b 3,5 mm | 663301 3,5 |
| Elektro-schroevendraaier voor sleufvolledig geïsoleerd Bladbreedte b 2,5 mm | 663301 2,5 |
| Elektro-schroevendraaier voor Phillipsvolledig geïsoleerd Kruiskopmaat 2 | 668631 2 |
| Elektro-schroevendraaier voor sleufvolledig geïsoleerd Bladbreedte b 6,5 mm | 663301 6,5 |
| Elektro-schroevendraaier voor sleufvolledig geïsoleerd Bladbreedte b 3 mm | 663301 3 |