



Dopsleutelassortiment 3/8 inch, Aantal gereedschappen: 24



Bestelgegevens

Bestelnummer	953710 24
GTIN	4062406157159
Artikelklasse	91A

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antraciet, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te zien welk stuk gereedschap ontbreekt. De hardschuim-inzetstukken vullen 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) of 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) van het nuttig ladeoppervlak.

T.b.v.:

Nieuwe GARANT gereedschapswagens met volledig uittrekbare lades en nieuwe laderastermaat van **20 G × 16 G** resp. 500 × 400 mm (b × d).

Schuimdelen maat 10 G × 8 G passen in shadowboards nr. 923210 maat 250 (2 schuimdelen per shadowboard).

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 953710: 1 st.

HOLEX 6-kant dop nr. 637220 gr. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: Resp. 1 st.

HOLEX bitdop voor binnenzeskantbouten nr. 637620 gr. 3; 4; 5; 6; 8; 10: Resp. 1 st.

HOLEX ratel omschakelbaar nr. 635090 gr. 3/8: 1 st.

HOLEX verlengstuk nr. 635420 gr. 75; 125: Resp. 1 st.

HOLEX dwarsgreep nr. 635720 gr. 200: 1 st.

HOLEX cardangewricht nr. 636220 gr. 3/8: 1 st.

Technische beschrijving

Breedte	200 mm
Breedte in G	8
Aantal gereedschappen	24
Diepte in G	10
Diepte	250 mm
Gewicht	1,384 kg
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte	30 mm
Vullingsgraad van een lade in G	8×10
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Producttype	Hardschuiminlay

Accessoires

Bitdop voor binnenzeskantbouten, 3/8 inch Zeskant 4 mm	637620 4
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 3/8 inch Zeskant 6 mm	637620 6
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 3/8 inch Zeskant 10 mm	637620 10
6-kant dop 3/8 inch Sleutelwijdte 19 mm	637220 19
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 3/8 inch Zeskant 5 mm	637620 5
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 3/8 inch Zeskant 8 mm	637620 8
Verlengstuk, 3/8 inch totale lengte 125 mm	635420 125
Verlengstuk, 3/8 inch totale lengte 75 mm	635420 75
Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 953710	952001 953710
6-kant dop 3/8 inch Sleutelwijdte 13 mm	637220 13
6-kant dop 3/8 inch Sleutelwijdte 9 mm	637220 9
6-kant dop 3/8 inch Sleutelwijdte 15 mm	637220 15
6-kant dop 3/8 inch Sleutelwijdte 12 mm	637220 12

6-kant dop 3/8 inch Sleutelwijdte 7 mm	637220 7
Dwarsgreep, 3/8 inch Totale lengte 200 mm	635720 200
Cardangewricht, 3/8 inch Type 3/8	636220 3/8
6-kant dop 3/8 inch Sleutelwijdte 14 mm	637220 14
6-kant dop 3/8 inch Sleutelwijdte 10 mm	637220 10
Ratel omschakelbaar, 3/8 inch met uitwerper Type 3/8	635090 3/8
6-kant dop 3/8 inch Sleutelwijdte 18 mm	637220 18
6-kant dop 3/8 inch Sleutelwijdte 11 mm	637220 11
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 3/8 inch Zeskant 3 mm	637620 3
6-kant dop 3/8 inch Sleutelwijdte 17 mm	637220 17
6-kant dop 3/8 inch Sleutelwijdte 16 mm	637220 16
6-kant dop 3/8 inch Sleutelwijdte 8 mm	637220 8