



Hoge voedingsfrees MFH mini, met schroefdraad, Ø D / Aantal snijkanten Z: 32/6mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	221960 32/6
GTIN	4960664741151
Artikelklasse	250

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	40 mm
Wisselplaatschroef	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	1 mm
Ø D_3	25 mm
Snijkant-Ø D_c	32 mm
geschikte wisselplaat	LOGU 0303..
Aantal snijkanten Z	6
Opnamedraad M	M16
Inwendige koeling	ja
Rampinglengte L voor α_{max}	23,3 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{min}	57 mm
Raminghoek α_{max}	0,74 graden
Helicoïdaal frezen Ø D_{max}	62 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad

Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229713
-------------	--------