



Hoge voedingsfrees MFH mini, met schroefdraad, Ø D / Aantal snijkanten Z: 25/4mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	221960 25/4
GTIN	4960664741106
Artikelklasse	250

Technische beschrijving

Opnamedraad M	M12
Totale lengte L_{totaal}	35 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	1 mm
$\varnothing D_3$	18 mm
Aantal snijkanten Z	4
geschikte wisselplaat	LOGU 0303..
Wisselplaatschroef	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Snijkant- $\varnothing D_c$	25 mm
Inwendige koeling	ja
Rampinglengte L voor α_{max}	16,3 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{min}}$	43 mm
Raminghoek α_{max}	1,05 graden
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{max}}$	48 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Plungen

Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229713
-------------	--------