

**Beitel-, drevel- en pendrijverassortiment, Aantal gereedschappen: 11****Bestelgegevens**

Bestelnummer	955240 11
GTIN	2050002004634
Artikelklasse	91A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. **Toplaag antracietgrijs**, onderlaag in **contrastkleur grijs**, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

**Levering:**

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 955240: 1 st.

Platte beitel 200 mm nr. 740500 gr. 200: 1 st.

Kruisbeitel 200 mm nr. 740600 gr. 200: 1 st.

Drevel nr. 745500 gr. 3; 4: Resp. 1 st.

Pendrijver nr. 747000 gr. 2; 3; 4; 5; 6; 8: Resp. 1 st.

GARANT bankhamer nr. 750110 gr. 300: 1 st.

**Technische beschrijving**

Diepte	176 mm
Aantal gereedschappen	11
Breedte	383 mm
Uitvoering	met slaggereedschap
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte	30 mm
geschikt voor shadowboard-diepte	176 mm
Producttype	Hardschuiminlay

## Accessoires

Pendrijver, standaardkwaliteit, gelakt Punt-Ø D 6 mm	747000 6
Pendrijver, standaardkwaliteit, gelakt Punt-Ø D 8 mm	747000 8
Platte beitel Totale lengte 200 mm	740500 200
Pendrijver, standaardkwaliteit, gelakt Punt-Ø D 4 mm	747000 4
Kruisbeitel totale lengte 200 mm	740600 200
Pendrijver, standaardkwaliteit, gelakt Punt-Ø D 5 mm	747000 5
Drevelszware uitvoering Punt-Ø 4 mm	745500 4
Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 955240	952001 955240
Bankhamer metbeschermkraag Gewicht zonder steel 300 g	750110 300
Pendrijver, standaardkwaliteit, gelakt Punt-Ø D 2 mm	747000 2
Drevelszware uitvoering Punt-Ø 3 mm	745500 3
Pendrijver, standaardkwaliteit, gelakt Punt-Ø D 3 mm	747000 3