

Afschrijven en zagen, Aantal gereedschappen: 8



Bestelgegevens

Bestelnummer	954890 8
GTIN	2050002004504
Artikelklasse	91A

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. **Toplaag antracietgrijs**, onderlaag in **contrastkleur grijs**, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 954890: 1 st.
EDDING permanente marker nr. 085130 gr. R: 1 st.
GARANT schuifmaat nr. 410100 gr. 150: 1 st.
HM-kraspen nr. 458760 gr. HM: 1 st.
HOLEX stalen precisieliniaal nr. 461600 gr. 300: 1 st.
GARANT stalen meetband nr. 461992 gr. 3: 1 st.
Pocket-waterpas nr. 467482 gr. 70: 1 st.
GARANT metaalzaagbeugel nr. 580400: 1 st.
GARANT handzaagblad nr. 582500 (1 VPE = 10 stuks): 1 st.

Technische beschrijving

Breedte	200 mm
Breedte in G	8
Diepte in G	20

Diepte	500 mm
Aantal gereedschappen	8
Uitvoering	met gereedschapsassortiment
Gewicht	1,474 kg
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte	30 mm
Vullingsgraad van een lade in G	8x20
Producttype	Hardschuiminlay

Accessoires

Rechte hardmetalen kraspen met clip en beschermkap Type	458760
Metaalzaagbeugel met GARANT bimetalen blad, 18 – 32 tanden progressief	580400
Permanente marker Schrijfkleur R	085130 R
Stalen precisieliniaalroestvrij, gematteerd Lengte 300 mm	461600 300
Handzaagblad, enkelzijdig Bimetaal progressief	582500
Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 954890	952001 954890
Schuifmaten Meetbereik 150 mm	410100 150
Stalen meetband 'Quickmeter' Bandlengte 3 m	461992 3
Pocket-waterpas Pro Magnetic Lengte 70 mm	467482 70