


Garant**Tangenassortiment, Aantal gereedschappen: 5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	954295 5
GTIN	4062406157654
Artikelklasse	91A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. **Toplaag antraciet**, onderlaag in **contrastkleur grijs**, om in één oogopslag te zien welk gereedschap ontbreekt. De hardschuim-inzetstukken vullen 1/4 (10 G × 10 G resp. 250 × 250 mm) of 1/2 (10 G × 20 G resp. 250 × 500 mm) van het nuttig ladeoppervlak.

T.b.v.:

Nieuwe GARANT GridLine werkbanken met volledig uittrekbare lades en nieuwe laderastermaat van 20 G × 20 G resp. 500 × 500 mm (bxd).

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 954295: 1 st.
GARANT combinatietang nr. 700940 gr. 180: 1 st.
GARANT waterpomptang nr. 706001 gr. 250: 1 st.
GARANT halfronde tang, recht, nr. 713040 gr. 200: 1 st.
GARANT halfronde tang, gebogen, nr. 713440 gr. 200: 1 st.
GARANT zijsnijtang nr. 724840 gr. 160: 1 st.

Technische beschrijving

Aantal gereedschappen	5
Breedte in G	10
Breedte	250 mm

Diepte in G	20
Diepte	500 mm
Gewicht	1,553 kg
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte	30 mm
Vullingsgraad van een lade in G	10×20
Producttype	Hardschuiminlay

Accessoires

Halfronde tang, recht, verchroomd, met beklede grepen Totale lengte 200 mm	713040 200
Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 954295	952001 954295
Waterpomptang met tandfijninstelling, zwart Totale lengte 250 mm	706000 250
Combinatietang, verchroomd, met 2-componenten- grepen Totale lengte 180 mm	700940 180
Halfronde tang, gebogen, verchroomd, met beklede grepen Totale lengte 200 mm	713440 200
Zijsnijtang, verchroomd, met beklede grepen Totale lengte 160 mm	724840 160
Waterpomptang met tandfijninstelling, zwart Totale lengte 250 mm	706001 250