




## Schroevendraaier met slagkap, Aantal gereedschappen: 8



### Bestelgegevens

Bestelnummer	953447 8
GTIN	2050002011823
Artikelklasse	91A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurige PE-hardschuiminlay. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antraciet, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te zien welk stuk gereedschap ontbreekt. De hardschuim-inzetstukken vullen 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200mm) of 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200mm) van het nuttig ladeoppervlak.

#### T.b.v.:

**Nieuwe GARANT gereedschapswagens** met volledig uittrekbare lades en nieuwe laderastermaat van **20 G × 16 G** resp. 500 × 400 mm (b × d).

#### Levering:

Hardschuim-interieur leeg nr. 952001 maat 953447: 1 st.

WERA schroevendraaier met slagkap voor sleuf nr. 660300 gr. 3,5; 4,5; 5,5; 7; 10: Resp. 1 st.

WERA schroevendraaier met slagkap voor Phillips nr. 668300 maat 1; 2; 3: Resp. 1 st.

### Technische beschrijving

Breedte	200 mm
Diepte in G	20
Diepte	500 mm
Breedte in G	8
Aantal gereedschappen	8
Gewicht	1,087 kg

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte	30 mm
Vullingsgraad van een lade in G	8x20
Producttype	Hardschuiminlay

## Accessoires

Schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvaten slagkap Bladbreedte b 10 mm	660300 10
Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 953447	952001 953447
Schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvaten slagkap Bladbreedte b 7 mm	660300 7
Schroevendraaier voor Phillipsmet slagkap Kruiskopmaat 2	668300 2
Schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvaten slagkap Bladbreedte b 4,5 mm	660300 4,5
Schroevendraaier voor Phillipsmet slagkap Kruiskopmaat 1	668300 1
Schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvaten slagkap Bladbreedte b 3,5 mm	660300 3,5
Schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvaten slagkap Bladbreedte b 5,5 mm	660300 5,5
Schroevendraaier voor Phillipsmet slagkap Kruiskopmaat 3	668300 3