


**Garant****Steeksleutelset, Aantal gereedschappen: 8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	955115 8
GTIN	4062406157920
Artikelklasse	91A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. **Toplaag antracietgrijs**, onderlaag in **contrastkleur grijs**, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

**Levering:**

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 955115: 1 st.

GARANT steeksleutel nr. 610600 gr. 4×5; 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19: Resp. 1 st.

**Technische beschrijving**

Breedte	383 mm
Diepte	115 mm
Uitvoering	met schroefsleutels (ring- en steeksleutels)
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte	30 mm
geschikt voor shadowboard-diepte	115 mm
Producttype	Hardschuiminlay

## Accessoires

Steeksleutel Sleutelwijdtes 12X13 mm	610600 12X13
Steeksleutel Sleutelwijdtes 14X15 mm	610700 14X15
Steeksleutel Sleutelwijdtes 8X9 mm	610600 8X9
Steeksleutel Sleutelwijdtes 16X17 mm	610700 16X17
Steeksleutel Sleutelwijdtes 16X17 mm	610600 16X17
Steeksleutel Sleutelwijdtes 10X11 mm	610600 10X11
Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 955115	952001 955115
Steeksleutel Sleutelwijdtes 14X15 mm	610600 14X15
Steeksleutel Sleutelwijdtes 4X5 mm	610600 4X5
Steeksleutel Sleutelwijdtes 6X7 mm	610600 6X7
Steeksleutel Sleutelwijdtes 18X19 mm	610700 18X19
Steeksleutel Sleutelwijdtes 18X19 mm	610600 18X19