

Garant**Dopsleutelassortiment 3/8 inch, Aantal gereedschappen: 37****Bestelgegevens**

Bestelnummer	953741 37
GTIN	2050002004276
Artikelklasse	91A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antraciet, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te zien welk stuk gereedschap ontbreekt. De hardschuim-inzetstukken vullen 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) of 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) van het nuttig ladeoppervlak.

T.b.v.:

Nieuwe GARANT gereedschapswagens met volledig uittrekbare lades en nieuwe laderastermaat van **20 G × 16 G** resp. 500 × 400 mm (b × d).

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 953741: 1 st.

GARANT 6-kant dop nr. 637125 gr. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: Resp. 1 st.

GARANT bitdop voor Torx® nr. 637560 gr. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45: Resp. 1 st.

GARANT bitdop voor binnenzeskantbouten nr. 637629 gr. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10: Resp. 1 st.

GARANT ratel omschakelbaar nr. 635025 gr. 3/8: 1 st.

GARANT verlengstuk nr. 635429 gr. 75; 125; 240: Resp. 1 st.

GARANT dwarsgreep nr. 635729 maat 200: 1 st.

GARANT cardangewricht nr. 636229 gr. 3/8: 1 st.

Technische beschrijving

Breedte	200 mm
Diepte	500 mm

Breedte in G	8
Gewicht	2,211 kg
Diepte in G	20
Aantal gereedschappen	37
Uitvoering	met dopsleutel
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte	30 mm
Vullingsgraad van een lade in G	8x20
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Producttype	Hardschuiminlay

Accessoires

Verlengstuk, 3/8 inch Totale lengte 75 mm	635429 75
Cardangewricht, 3/8 inch Type 3/8	636229 3/8
Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch Zeskant 6 mm	637629 6
6-kant dop 3/8 inch Surface Drive Sleutelwijdte 19 mm	637125 19
Bitdop, 3/8 inch voor Torx® kort Torx®-profiel TX20	637560 TX20
Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch Zeskant 7 mm	637629 7
Bitdop, 3/8 inch voor Torx® kort Torx®-profiel TX9	637560 TX9
6-kant dop 3/8 inch Surface Drive Sleutelwijdte 21 mm	637125 21
Bitdop, 3/8 inch voor Torx® kort Torx®-profiel TX15	637560 TX15
6-kant dop 3/8 inch Surface Drive Sleutelwijdte 11 mm	637125 11
Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 953741	952001 953741
Ratel omschakelbaar, 3/8 inch met uitwerper Type 3/8	635025 3/8
Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch Zeskant 8 mm	637629 8
6-kant dop 3/8 inch Surface Drive Sleutelwijdte 22 mm	637125 22
Dwarsgreep, 3/8 inch Totale lengte 200 mm	635729 200
Verlengstuk, 3/8 inch Totale lengte 240 mm	635429 240

6-kant dop 3/8 inchSurface Drive Sleutelwijdte 16 mm	637125 16
6-kant dop 3/8 inchSurface Drive Sleutelwijdte 24 mm	637125 24
6-kant dop 3/8 inchSurface Drive Sleutelwijdte 8 mm	637125 8
Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch Zeskant 3 mm	637629 3
6-kant dop 3/8 inchSurface Drive Sleutelwijdte 13 mm	637125 13
6-kant dop 3/8 inchSurface Drive Sleutelwijdte 10 mm	637125 10
6-kant dop 3/8 inchSurface Drive Sleutelwijdte 12 mm	637125 12
Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch Zeskant 4 mm	637629 4
Bitdop, 3/8 inch voor Torx®kort Torx®-profiel TX30	637560 TX30
6-kant dop 3/8 inchSurface Drive Sleutelwijdte 15 mm	637125 15
Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch Zeskant 10 mm	637629 10
Bitdop, 3/8 inch voor Torx®kort Torx®-profiel TX25	637560 TX25
Bitdop, 3/8 inch voor Torx®kort Torx®-profiel TX45	637560 TX45
6-kant dop 3/8 inchSurface Drive Sleutelwijdte 18 mm	637125 18
Verlengstuk, 3/8 inch Totale lengte 125 mm	635429 125
6-kant dop 3/8 inchSurface Drive Sleutelwijdte 9 mm	637125 9
Bitdop, 3/8 inch voor Torx®kort Torx®-profiel TX40	637560 TX40
Bitdop, 3/8 inch voor Torx®kort Torx®-profiel TX27	637560 TX27
6-kant dop 3/8 inchSurface Drive Sleutelwijdte 14 mm	637125 14
Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch Zeskant 5 mm	637629 5
Bitdop, 3/8 inch voor Torx®kort Torx®-profiel TX10	637560 TX10
6-kant dop 3/8 inchSurface Drive Sleutelwijdte 17 mm	637125 17