

**Afschrijven en zagen, Aantal gereedschappen: 8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	954895 8
GTIN	2050002004511
Artikelklasse	91A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. **Toplaag antracietgrijs**, onderlaag in **contrastkleur grijs**, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

**Levering:**

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 954895: 1 st.  
EDDING permanente marker nr. 085130 gr. B: 1 st.  
HOLEX winkelhaak met aanslag nr. 452600 gr. 300×175: 1 st.  
HOLEX hoekmeter nr. 453000 gr. 120×150: 1 st.  
PB rechte hardmetaal-kraspen nr. 458760 gr. HM: 1 st.  
HOLEX stalen precisieliniaal nr. 461600 gr. 300: 1 st.  
GARANT rolbandmaat nr. 462201 gr. 2,5: 1 st.  
GARANT metaalzaagbeugel nr. 580400: 1 st.  
GARANT handzaagblad nr. 582500 (1 VPE = 10 stuks): 1 st.

**Technische beschrijving**

Diepte	500 mm
Diepte in G	20
Breedte in G	10
Breedte	250 mm

Aantal gereedschappen	8
Uitvoering	met gereedschapsassortiment
Gewicht	2,476 kg
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte	30 mm
Vullingsgraad van een lade in G	10×20
Producttype	Hardschuiminlay

## Accessoires

Stalen precisieliniaalroestvrij, gematteerd Lengte 300 mm	461600 300
Metaalzaagbeugel met GARANT bimetalen blad, 18 – 32 tanden progressief	580400
Handzaagblad, enkelzijdig Bimetaal progressief	582500
Permanente marker Schrijfkleur B	085130 B
Winkelhaak met aanslag Nauwkeurigheid 2 Beenlengte 300X175 mm	452600 300X175
Rolbandmaat met kijkvenster Bandlengte 2,5 m	462201 2,5
Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 954895	952001 954895
Hoekmeter met open gradenboog Gradenboog-Ø×beenlengte 120X150 mm	453000 120X150
Rechte hardmetalen kraspen met clip en beschermkap Type	458760